

Nástrčná spojka NPQR-D-Q10-E

Číslo dílu: 8085700

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	9 mm
Hloubka zasunutí hadice	19.35 mm
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	přímý tvar
Velikost balení	1
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	Voda: max. 0,7 MPa při 0 - 80 °C
Úřad, který vydal certifikát	NSF C0556009
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] voda (tekutá, bez ledu)
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 4 podle ISO 14644-1
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz prohlášení o shodě NSF/ANSI 169
Okolní teplota	-20 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	32.4 g
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Barva uvolňovacího kroužku	stříbrná
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál záchytného kroužku	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál uvolňovacího kroužku	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál těsnění hadice	FPM
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová

Parametr	Hodnota
Materiál podpůrného kroužku	PPSU