


Redukční ventil MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-B

Číslo dílu: 8086639

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	2
Řada	MS
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	přímo řízený membránový redukční ventil
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním se zpětným odvětráním
Jednotka(ky), které lze zobrazit	MPa
Indikace tlaku	manometrem
Provozní tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...7 bar
Max. hystereze tlaku	0.025 MPa 0.25 bar 3.625 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	350 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 6 podle ISO 14644-1
Skladovací teplota	-5 °C...50 °C
Teplota média	-5 °C...50 °C
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	36.1 g
Způsob upevnění	volitelně: montáž do panelu montáž do vedení s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	QS-6
Pneumatické připojení 2	QS-6
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krytu dole	PA

Parametr	Hodnota
Materiál těsnění	NBR
Materiál otočné hlavice	POM
Materiál pružiny	silně legovaná ocel
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál membrány	NBR
Materiál narážky ventilu	tvárná slitina hliníku NBR