

# Hadice z plastu PLN-16X2-NT

Číslo dílu: 539064

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                              | Hodnota                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vnější Ø                              | 16 mm                                                                    |
| Poloměr ohybu významný pro průtok     | 95 mm                                                                    |
| Vnitřní Ø                             | 12 mm                                                                    |
| Min. poloměr ohybu                    | 55 mm                                                                    |
| Provozní tlak závislý na teplotě      | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi      |
| Upozornění k provoznímu tlaku         | voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C                                         |
| Certifikát                            | TÜV                                                                      |
| Úřad, který vydal certifikát          | B 013277 0506 00                                                         |
| Provozní médium                       | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>voda (tekutá, bez ledu) |
| Shoda s LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Třída čistého prostoru                | Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1    |
| Vhodnost pro použití v potravinářství | viz rozšířené informace o materiálu                                      |
| Okolní teplota                        | -30 °C...80 °C                                                           |
| Hmotnost výrobku podle délky          | 0.082 kg/m                                                               |
| Pneumatické připojení                 | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 16 mm                          |
| Barva                                 | přírodní                                                                 |
| Upozornění k materiálu                | v souladu s RoHS                                                         |
| Materiál hadice                       | PE                                                                       |