


# Třibodové chapadlo HGDT-63-A-G1

Číslo dílu: 540872

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                     | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Velikost                                     | 63                                                       |
| Zdvih každé čelisti                          | 10 mm                                                    |
| Max. přesnost při výměně                     | 0.2 mm                                                   |
| Max. úhlová vůle čelistí chapadla ax, ay     | 0.1 stupeň                                               |
| Max. vůle úchopných čelistí Sz               | 0.05 mm                                                  |
| Rotační symetrie                             | 0.2 mm                                                   |
| Opakovatelná přesnost chapadla               | 0.03 mm                                                  |
| Počet úchopných čelistí                      | 3                                                        |
| Montážní poloha                              | libovoln.                                                |
| Princip činnosti                             | dvojčinný                                                |
| Funkce chapadla                              | 3 body                                                   |
| Zajištění úchopné síly                       | při rozevření                                            |
| Konstrukce                                   | nakloněná rovina<br>nucený průběh pohybu                 |
| Snímání poloh                                | pro přibližovací čidlo                                   |
| Provozní tlak                                | 4 bar...8 bar                                            |
| Provozní tlak profuku vzduchem               | 0 bar...0.5 bar                                          |
| Max. pracovní frekvence chapadla             | 4 Hz                                                     |
| Min. čas na otevření při 6 barech            | 48 ms                                                    |
| Min. doba zavírání při 6 barech              | 246 ms                                                   |
| Provozní médium                              | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu       | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK                   | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Okolní teplota                               | 5 °C...60 °C                                             |
| Moment setrvačnosti                          | 42.44 kg.cm <sup>2</sup>                                 |
| Max. statická síla na čelistech chapadla Fz  | 2500 N                                                   |
| Max. moment na čelisti Mx, statický          | 80 Nm                                                    |
| Max. moment na úchopné čelisti My, statický  | 50 Nm                                                    |
| Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický | 60 Nm                                                    |
| Interval následného mazání vodicích prvků    | 5 MioCyc                                                 |
| Max. hmotnost, každý externí palec chapadla  | 250 g                                                    |

| Parametr                   | Hodnota                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hmotnost výrobku           | 2469 g                                                                                          |
| Způsob upevnění            | volitelně:<br>s průchozími dírami a lícovaným kolíkem<br>s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem |
| Připojení profuku vzduchem | M5                                                                                              |
| Pneumatické připojení      | G1/8                                                                                            |
| Materiál krytky            | silně legovaná ocel, nerezová                                                                   |
| Materiál tělesa            | tvárná slitina hliníku<br>povrstvení COMPCOTE                                                   |
| Materiál čelistí chapadla  | ocel, tvrzená                                                                                   |