

Pneumatický obvod VABA-S6-1-X1

Číslo dílu: 543416

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozhraní ventilových terminálů	typ 44, VTSA
Diagnostika	Podpětí na ventilech
Max. počet pozic pro ventily	16 u bistabilních ventilů 32 u monostabilních ventilů
Indikace LED	1 centrální diagnostika Stav kanálu na ventilech
Parametrizace	Failsafe na kanál Forcen na každý kanál Idle Mode pro každý kanál Modul sledování
Jištění (zkrat)	vnitřní elektronické jištění jednotlivých výstupů pro ventily
Rozsah provozního napětí, DC	21.6 V...26.4 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 15 mA (provozní napájení elektroniky) typ 50 mA (sílové napájení ventilů)
Max. napájení na kanál	0,2 A
Max. celkový proud na modul	4 A
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Oddělení potenciálu kanál – vnitřní sběrnice	ano, v případě použití přídatného napájení ventilů
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	590 g
Elektrické ovládání	průmyslová síť
Elektrické připojení	prostřednictvím CPX
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	PA
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku