


Adaptér NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

Číslo dílu: 8106112

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Označení vedení	bez popisových štítků
Hmotnost výrobku	100 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	9
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	8
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	hrnatý
Elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	RJ45
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	8
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	8
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...24 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	0.9 A
Odolnost nárazům napětí	2 kV
Stínění	ano
Délka kabelu	0.5 m
Vlastnosti kabelu	standard
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	68 mm
Průměr kabelu	6.8 mm
Konstrukce kabelu	5 x (2 x 0,08 mm ²)
Jmenovitý průřez vodičem	0.08 mm ² AWG28
Stupeň krytí	IP20
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS

Parametr	Hodnota
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	2
Materiál pláště kabelu	PVC
Barva pláště kabelu	černá
Materiál tělesa	PVC
Barva tělesa	černá
Materiál izolační dutinky	PVC