

Elektromagnetická cívka VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

Číslo dílu: 8109400

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	H
Hodnoty cívek	60 V AC: 40/65 Hz, příkon 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX) podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX (UK-X) podle předpisů UK RoHS (UK-R)
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 1 (IEC-EX) zóna 1 (UKEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 21 (IEC-EX) zóna 21 (UKEX) zóna 22 (ATEX)
Úřad, který vydal certifikát	BVS 15ATEXE029X IECEx BVS 15.0075X TÜV 21 UKEX 7015 X
Kategorie ATEX pro plyny	II 2G
Kategorie ATEX pro prach	II 2D
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex eb mb IIC T* Gb
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	Ex tb IIIC T*°C Db
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	T4/T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5/T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6/T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	330 g
Elektrické připojení	svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS