



Elektronický modul VAVE-P17-TP-5YL1-P

Číslo dílu: 8109876

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
Dodatečné funkce	ochranné zapojení
Rozsah provozního napětí, DC	12 V...24 V
Vstupní odpor vstupu požadované hodnoty	10 kΩ
Nastavitelné výstupní napětí	0 V...310 V
Příkon při 24 VDC	1.2 W
Max. výstupní proud	5 mA
Jmenovité provozní napětí DC	12 V...24 V
Napětí externího vstupu požadované hodnoty	0 V...10 V
Certifikát	RCM Mark
Značka KC	KC-EMC
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Skladovací teplota	-40 °C...80 °C
Montážní poloha	libovoln.
Max. utahovací moment	52.5 N.cm
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	13.5 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	45 mm
Hmotnost výrobku	35 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika	specifické kódování Festo
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Elektrické připojení 1, obsazené píny/vodiče	3
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	zasunuto
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	4
Konstrukce kabelu	4x 0,25 mm ²
Průměr kabelu	4.5 mm
Délka kabelu	0.5 m
Konce vodičů	dutinka na vodiče
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Způsob upevnění	přímé upevnění průchozí dírou montážní lištou
Barva tělesa	černá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	PA
Materiál tělesa	PA
Materiál pláště kabelu	PVC