



Spojovací vedení NEBV-Q7G2-PD-0.5-N-LE2

Číslo dílu: 8115099

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Označení vedení	bez popisových štítků
Četnost připojování	20
Hmotnost výrobku	2.3 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Připojovací obrazec Q7
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	2
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	2
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	zasunuto
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	Rozdělitelné vedení
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	2
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	0.3 A
Odolnost nárazům napětí	1.2 kV
Ochrana proti přepólování	ne
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Stínění	ne
Upozornění k provozu	Provozovat pouze s externím snižováním výkonu
Délka kabelu	0.5 m
Vlastnosti kabelu	Basic
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	11 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	16.5 mm
Průměr kabelu	1.1 mm
Konstrukce kabelu	2 x 0,08 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.08 mm ² AWG28

Parametr	Hodnota
Konce vodičů	pocínované
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	zesílený PA
Barva tělesa	černá
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pozlaceno
Materiál izolační dutinky	PVC