


Převodník signálu SVE4-IS-R-HM8-2P-M8

Číslo dílu: 544218

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Okolní teplota UL	-20 °C...60 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Rozsah signálu	0 - 20 mA +/- 0,6 mA
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Spínací výstup	2x PNP
Spínací funkce	libovolně programovatelné
Funkce spínacího prvku	lze přepínat
Odolnost zkratu	pulsní
Odolnost přetížení	k dispozici
Rozsah provozního napětí, DC	10 V...30 V
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	4
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace šroubem
Elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	aretace šroubu
Hmotnost výrobku	19 g
Materiál tělesa	ABS
Možnosti nastavení	Teach-In (naučení)
Stupeň krytí	IP65
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L