


Ovládací jednotka CDSA-D3-RV

Číslo dílu: 8126915

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Počet funkčních tlačítek	20
Počet systémových LED	5
Zobrazení	LCD s podsvětlením
Vlastnost zobrazení	dotyková obrazovka
Velikost zobrazení	7"
Ovládací prvky	fóliová klávesnice uvolnění řídicí jednotky tlačítko nouzového zastavení
Vstupní proud	$\leq 5,6 \text{ A}$
Rozsah provozního napětí, DC	19.2 V...30 V
Rozlišení displeje	WSVGA, 600x1024 pixely
Certifikát	CCC RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka KC	KC-EMC
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro stroje a zařízení podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK pro stroje podle předpisů UK RoHS
Úřad, který vydal certifikát	UL E239998
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 %
Stupeň krytí	IP65 III
Upozornění ke stupni krytí	při uzavření krytu USB v namontovaném stavu
Okolní teplota	0 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	950 g
Elektrický příkon	12 W
Obsazení IP adres	FCT DHCP

Parametr	Hodnota
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Překlenutí výpadku sítě	10 ms
Jmenovitá nadmořská výška použití	<= 2000 m NHN
Elektrické napájení, funkce	řízení uvolnění nouzové zastavení Elektrické napájení
Napájení, druh připojení	lišta s dutinkami
Napájení, připojovací technika	lišta s dutinkami, 12 pinů, 2 řady
Napájení, počet pinů/žil	12
Elektrické napájení, obsazené piny/žily	6
Rozhraní USB, připojovací technika	USB 2.0, typ A
Rozhraní ethernet, protokol	TCP/IP
Rozhraní Ethernet, funkce	diagnostika síťové připojení k PLC parametrizace
Rozhraní Ethernet, druh připojení	zásuvka
Rozhraní ethernet, připojovací technika	RJ45
Rozhraní ethernet, počet pólů/vodičů	8
Rozhraní Ethernet, přenosová rychlost	100 Mbit/s
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	ABS
Rozměry Š x D x V	212 mm x 251 mm x 73 mm
Upozornění k proudové zatížitelnosti při 40 °C	10 - 1000 mA na každém kontaktu pro nouz.-zast. < 500 mA pro řídicí jednotku "enable"
Kategorie použití	DC-13, nouzové zastavení
Hodnota životnosti B10d, dílčí komponent	0,25 milionu sepn., nouzové zastavení 1 mil. SP, uvolnění řídicí jednotky