

# Nástavby pro koncové spínače SRBC-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2

Číslo dílu: 8137094

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                               | Hodnota                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikát                                                             | c CSA us (OL)                                                                          |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)                                     | podle směrnice EU pro nízká napětí<br>podle směrnice EU-RoHS                           |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)                                   | podle předpisů UK RoHS<br>podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky         |
| Upozornění k materiálu                                                 | v souladu s RoHS                                                                       |
| Safety Integrity Level (SIL)                                           | SIL 2                                                                                  |
| Princip měření                                                         | mechanicky/elektricky                                                                  |
| Okolní teplota                                                         | -20 °C...80 °C                                                                         |
| Spínací výstup                                                         | s kontaktem                                                                            |
| Funkce spínacího prvku                                                 | střídavý přepínač, jednopólový                                                         |
| Max. výstupní proud AC                                                 | 3 A                                                                                    |
| Max. výstupní proud DC                                                 | 3 A                                                                                    |
| Rozsah napájecího napětí AC                                            | 0 V...230 V                                                                            |
| Rozsah provozního napětí, DC                                           | 0 V...30 V                                                                             |
| Typ mikrospínače                                                       | Omron SS-5                                                                             |
| Elektrické připojení                                                   | šroubová svorka                                                                        |
| Elektrické připojení 1, druh připojení                                 | svorkovnice                                                                            |
| Elektrické připojení 1, výstup kabelu                                  | přím.                                                                                  |
| Elektrické připojení 1, připojovací technika                           | pérová svorka                                                                          |
| Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů                              | 10                                                                                     |
| Jmenovitý průřez vodiče, který lze připojit                            | 0.25 mm <sup>2</sup> ...2.5 mm <sup>2</sup>                                            |
| Přípustný průměr kabelu                                                | 5 mm...13 mm                                                                           |
| Rozměry Š x D x V                                                      | 127 mm x 98 mm x 122 mm                                                                |
| Místo spoje pro regulátor polohy a zpětnou vazbu polohy odpovídá normě | VDI/VDE 3845 velikost AA 1<br>VDI/VDE 3845 velikost AA 2<br>VDI/VDE 3845 velikost AA 3 |
| Montážní poloha                                                        | libovoln.                                                                              |
| Hmotnost výrobku                                                       | 800 g                                                                                  |
| Barva tělesa                                                           | šedá                                                                                   |
| Materiál tělesa                                                        | tlakový odlitek z hliníku                                                              |
| Materiál těsnění                                                       | NBR                                                                                    |

| Parametr                       | Hodnota                             |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Materiál hřídele               | silně legovaná ocel, nerezová       |
| Materiál šroubů                | silně legovaná nerezová ocel        |
| Materiál upevňovacího úhelníku | silně legovaná ocel, nerezová       |
| Materiál pojistného kroužku    | silně legovaná ocel, nerezová       |
| Materiál kotouče               | silně legovaná nerezová ocel        |
| Materiál krytky                | PC                                  |
| Indikace polohy                | žlutá / červená                     |
| Rozsah nastavení snímání úhlu  | 0 stupeň...90 stupeň                |
| Skladovací teplota             | -20 °C...50 °C                      |
| Stupeň krytí                   | IP67<br>NEMA 4/4X                   |
| Třída odolnosti korozi KBK     | 0 - žádné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                   | VDMA24364-zóna III                  |
| Třída znečištění               | 3                                   |