

Nástavby pro koncové spínače SRBI-C2-N-1-P-M12

Číslo dílu: 8140399

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	hrnatý
Vychází z norem	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Úřad, který vydal certifikát	UL E232949
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Princip měření	indukční
Okolní teplota	-25 °C...70 °C
Spínací výstup	PNP
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Max. frekvence spínání	1000 Hz
Max. výstupní proud DC	200 mA
Úbytek napětí	2,5 V
Zbytkový proud	0 mA...0,5 mA
Odolnost zkratu	pulsní
Rozsah provozního napětí, DC	10 V...30 V
Proud při chodu naprázdno	22,5 mA
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické přípojky
Elektrické připojení, vstup	konektor M12x1 4 piny
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	48 g
Materiál tělesa	PBT
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Indikace provozuschopnosti	zelená LED
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED

Parametr	Hodnota
Indikace stavu	žlutá LED = stav sepnutí, ventil zelená LED = zobrazení provozního tlaku
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C
Stupeň krytí	IP67
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Třída znečištění	3