


Servomotor EMMT-AS-190-LR-HT-R3MB

Číslo dílu: 8148406

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Okolní teplota	-15 °C...40 °C
Upozornění k teplotě okolí	do 80 °C s odlehčením -1,5 % na každý stupeň Celsia
Max. výška instalace	4000 m
Upozornění k max. nadmořské výšce	od 1 000 m pouze s odlehčením -1,0% na 100 m
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
Odpovídá normám	IEC 60034
Tepelná třída podle EN60034-1	F
Max. teplota vinutí	155 °C
Třída jmenovitého výkonu podle EN 60034-1	S1
Sledování teploty	Digitální přenos teploty motoru prostřednictvím EnDat 2.2
Konstrukce motoru podle EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Montážní poloha	libovoln.
Stupeň krytí	IP21
Upozornění ke stupni krytí	IP21 pro hřídel motoru bez radiálního těsnění IP65 pro hřídel motoru s radiálním těsněním IP67 pro těleso motoru s přípojovací technikou
Kruhovitost, souosost, čelní házení podle DIN SPEC 42955	N
Kvalita vyvážení	G 2,5
Klídkový moment	< 1 % špičkového točivého momentu
Životnost ložisek při jmenovitých podmínkách	20000 h
Kód rozhraní výstupu motoru	190B
Elektrické připojení 1, druh připojení	hybridní konektor
Elektrické připojení 1, přípojovací technika	M40x1
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	15
Třída znečištění	2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi

Parametr	Hodnota
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Odolnost vibracím	podle EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	podle EN 60068-2-29 15 g/11 ms podle EN 60068-2-27
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Úřad, který vydal certifikát	UL E342973
Jmenovité provozní napětí DC	680 V
Druh zapojení vinutí	vnitřní hvězda
Počet pólů	5
Klidový točivý moment	93.7 Nm
Jmenovitý moment	82.4 Nm
Špičkový moment	183.3 Nm
Jmenovité otáčky	1000 1/min
Max. otáčky	1654 1/min
Max. mechanické otáčky	8000 1/min
Úhlové zrychlení	100000 rad/s ²
Jmenovitý výkon motoru	8629 W
Trvalý klidový proud	22.8 A
Jmenovitý proud do motoru	20 A
Špičkový proud	49.7 A
Konstanta motoru	4.12 Nm/A
Konstanta točivého momentu zastavení	4.79 Nm/A
Napěťová konstanta fáze - fáze	289.7 mV.min
Odpor vinutí fáze-fáze	0.358 Ω
Indukčnost vinutí fáze-fáze	13.8 mH
Podélná indukčnosti vedení Ld (fáze)	6.95 mH
Křížová indukčnost vinutí Lq (fáze)	6.9 mH
Elektrická časová konstanta	38.8 ms
Tepelná časová konstanta	80 min
Tepelný odpor	0.3 K/W
Měřicí příruba	450 x 450 x 30 mm, ocel
Celkový moment setrvačnosti na výstupu	195 kg.cm ²
Hmotnost výrobku	61500 g
Přípustné axiální zatížení hřídele	520 N
Přípustné radiální zatížení hřídele	2620 N
Vysílač polohy rotoru	absolutní víceotáčkový enkodér
Vysílač polohy rotoru, označení výrobce	EQI 1331
Vysílač polohy rotoru, počet otáček, které lze sejmut	4096
Rozhraní vysílače polohy rotoru	EnDat 22
Vysílač polohy rotoru, princip měření	indukční
Vysílač polohy rotoru, provozní napětí DC	5 V
Vysílač polohy rotoru, rozsah provozního napětí DC	3.6 V...14 V
Vysílač polohy rotoru, hodnoty polohy na otáčku	524288
Vysílač polohy rotoru, rozlišení	19 bit
Vysílač polohy rotoru, systémová přesnost měření úhlu	-65 arcsec...65 arcsec
Přidržený moment brzdy	115 Nm
Provozní napětí brzdy, DC	24 V

Parametr	Hodnota
Příkon brzdy	2.08 A 50 W
Čas pro odpojení brzdy	190 ms
Čas na sevření brzdy	65 ms
Zpoždění reakce brzdy, DC	12 ms
Max. volnoběžné otáčky brzdy	8000 1/min
Max. tření na jeden brzdňý proces	62000 J
Počet nouzových zastavení za hodinu	1
celková práce tření brzdy	13000 kJ
Moment setrvačnosti brzdy	50 kg.cm ²
Spínací cykly přidržené brzdy	5 milionů sepnutí naprázdno (bez tření!)
MTTF, součásti	190 let, vysílač polohy rotoru
Energetická účinnost	ENEFF (CN) / třída 1