

Adaptér SASC-F5-A-M12-S

Číslo dílu: 8156703

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 61076-2-101
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...30 V
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Hmotnost výrobku	30 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	5
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	4
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace závitem, šestihran OK 13 a podélné rýhování lze otáčet
Elektrické připojení 1, kompatibilní způsob upevnění	kompatibilní s otočnou/neotočnou aretací (šroub)
Elektrické připojení 1, zapojení pinů	pin 1 = BN pin 2 = WH pin 3 = BU pin 4 = BK
Elektrické připojení 1, indikace	bez
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	kulat..
Elektrické připojení 2, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	5
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	4
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	Aretace šroubu se šestihranem vel. 13 a podélným rýhováním lze otáčet
Elektrické připojení 2, kompatibilní způsob upevnění	kompatibilní s otočnou/neotočnou aretací (šroub)
Elektrické připojení 2, zapojení pinů	pin 1 = BN pin 3 = BU pin 4 = BK pin 5 = WH
Elektrické připojení 2, indikace	bez
Délka kabelu	0.3 m
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	14 mm
Průměr kabelu	4.5 mm
Barva tělesa	černá
Upozornění k materiálu	bez freonu v souladu s RoHS bez kadmia bez halogenů bez esterů kyseliny fosforečné
Materiál tělesa	TPE-U(PUR)