

Audit energetické efektivity stlačeného vzduchu

GFAA-AA-3

Číslo dílu: 8159958

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	více než 6 kompresorů
Rozsah výkonu	Analýza výroby stlačeného vzduchu s více než 6 kompresory: Spotřeba energie / výkon dodávky / tlak / vytížení analýza rozvodu stlačeného vzduchu: měření tlaku v nejméně na dvou místech spotřeby a výpočet tlakové ztráty analýza pneumatických aplikací: optická kontrola výrobního zařízení se zjištěním míst s úniky a podrobná analýza energetické účinnosti pneumatických aplikací na nejméně dvou vybraných buňkách stroje (v závislosti na složitosti) podrobná analýza potenciálu úspory energie a doporučení opatření ke zvýšení energetické účinnosti dokumentace výsledků podle normy DIN EN ISO 11011 koncepte monitorovacího systému pro stlačený vzduch měření a analýza úpravy stlačeného vzduchu v místě výroby: určení velikosti / kapacita sušení / měření kvality stlačeného vzduchu (obsah vody a zbytkového oleje)
Pracnost v místě instalace	3 dny
Poskytování služeb	8 - 10 dní po seřízení