


Síťový konektor NECL-S-L12G5-C2-Q10

Číslo dílu: 8166791

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-111
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Úřad, který vydal certifikát	UL E474609
Způsob upevnění	našroubováno
Výstup kabelu	rovný
Hmotnost výrobku	42.89 g
Elektrické připojení 1, funkce	napájení
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování L podle EN 61076-2-111
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	5
Elektrické připojení 2, připojovací technika	šroubová svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...63 V
Jmenovité provozní napětí DC	63 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	16 A
Odolnost nárazům napětí	1.5 kV
Přípustný průměr kabelu	8 - 13 mm pro elektrické připojení 1
Jmenovitý průřez vodičem	2.5 mm ² AWG14
Upozornění k průřezu přírodních vodičů	max. 1,5 mm ² / AWG16 při použití dutinek na konec vodiče
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	-40 °C...105 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA
Materiál aretace šroubu	tlakový odlitek ze zinku, poniklováno
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pozlaceno