

**Pružná spojka
DARP-M4-F**
Číslo dílu: 8170110

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M4
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	17 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dutinky	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál sférické podložky	cementační ocel
Materiál kulového čepu	cementační ocel
Materiál matice	silně legovaná ocel, nerezová