


Elektrické saně EGSK-46- -

Číslo dílu: 562753

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní zdvih	200 mm...840 mm
Velikost	46
Průměr vřetena	15 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	elektromechanická lineární osa s kuličkovým pohonem vřetene
Pohyb na referenční bod	referenční spínač
Druh vřetena	pohon kuličkovým šroubem
Max. zrychlení	20 m/s ²
Max. rychlost	0.43 m/s...1.48 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,003 - ±0,01 mm
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP10
Okolní teplota	0 °C...40 °C
Dynamická nosnost pevného ložiska	6600 N
Momenty ploch 2. stupně ly	240000 mm ⁴
Momenty ploch 2. stupně lz	1500000 mm ⁴
Max. posuvová síla Fx	192 N...392 N
Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu	0.39 kg.cm ²
Posuvová konstanta	10 mm/ot...20 mm/ot
Statická nosnost pevného ložiska	3240 N
Způsob upevnění	s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem
Materiál zadního víka	tlakový odlitek z hliníku potaženo
Materiál profilu	potaženo silně legovaná ocel
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka pohonu	Hliníkový tlakový odlitek potaženo
Materiál saní	ocel

Parametr	Hodnota
Materiál matice vřetena	ocel
Materiál vřetena	ocel