

# Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-WP-F1A-B

Číslo dílu: 8176528

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                 | 6                                                                             |
| Řada                                                     | MS                                                                            |
| Montážní poloha                                          | svisle +/- 5°                                                                 |
| Indikace tlaku                                           | manometrem                                                                    |
| Provozní tlak                                            | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                       |
| Normální průtok odvětrání 6->0 barů                      | 3600 l/min                                                                    |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 4750 l/min                                                                    |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                 |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | snášlivost s esterovým olejem není uvedena                                    |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                           |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií            | Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)               |
| Skladovací teplota                                       | -5 °C...50 °C                                                                 |
| Teplota média                                            | -5 °C...50 °C                                                                 |
| Okolní teplota                                           | -5 °C...50 °C                                                                 |
| Hmotnost výrobku                                         | 1250 g                                                                        |
| Způsob upevnění                                          | volitelně:<br>montáž do vedení<br>s upevňovacím úhelníkem<br>s příslušenstvím |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                                              |