

připojovací deska VABS-K2-10S-16-G18-P

Číslo dílu: 8186874

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	10
Jmenovitá světlost	1.6 mm
Velikost ventilu	10 mm
Fluidní připojení	vnitřní závit G1/8
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Směr připojení boční
Max. počet pozic pro ventily	1
Směr proudění	není reverzibilní
Provozní médium	kapalná média plynná média
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	Dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médii
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	0 °C...50 °C
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.2 Nm
Max. utahovací moment šroubení	7 Nm
Max. utahovací moment	0.6 Nm
Hmotnost výrobku	20 g
Způsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění ventilu	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	PEEK