


Hadicový ventil VZQH-2H-6-GG-V4V4S1PM-2

Číslo dílu: 8187047

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	Hadicové ventily
Druh ovládání	ruční
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	G1/4
Jmenovitá světlost DN	6
Funkce ventilu	2/2, v klidu uzavřen, monostabil.
Směr proudění	reverzibilní
Tlak média	0 MPa...0.2 MPa 0 bar...2 bar 0 psi...29 psi
Jmenovitý tlak armatury PN	10
Destrukční tlak	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Způsob řízení	přím.
Médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::1] voda
Max. viskozita	4000 mm ² /s
Teplota média	-5 °C...100 °C
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Skladovací teplota	5 °C...30 °C
Průtok Kv	0.7 m ³ /h
Spínací čas zap.	1000 ms
Spínací čas vyp.	1000 ms
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu tělesa	1.4408
Materiál víka skříně	silně legovaná ocel, nerezová
Číslo materiálu krytu tělesa	1.4404 / AISI 316L
Materiál těsnění	FPM HNBR
Materiál uzavíracího prvku	VMQ (silikon)
Hmotnost výrobku	370 g
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu viz prohlášení o shodě