


# Řadová připojovací deska VABX-A-P-EL-E12-MF1-SHUH-XL

Číslo dílu: 8188451

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                     | Hodnota                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                     | 1<br>2                                                                     |
| Odolnost vibracím                            | test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6         |
| Odolnost nárazům                             | zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27 |
| Poloha připojení                             | ze strany                                                                  |
| Konstrukce ventilového terminálu             | lze kombinovat různé velikosti ventilů                                     |
| Maximální počet cívek ventilů                | 24                                                                         |
| kompatibilní s                               | Ventilové terminály VTUX-A-P                                               |
| Rozměry Š x D x V                            | 45,6 mm x 117,4 mm x 53,9 mm                                               |
| Upozornění k provoznímu napětí               | Zapotřebí jsou napájecí zdroje SELV/PELV<br>Pozor na úbytek napětí         |
| Jmenovité provozní napětí, DC, silové        | 24 V                                                                       |
| Třída znečištění                             | 2                                                                          |
| Certifikát                                   | RCM Mark                                                                   |
| Značka KC                                    | KC-EMC                                                                     |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)           | podle směrnice EU-EMV<br>podle směrnice EU-RoHS                            |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)         | podle předpisů UK pro EMC<br>podle předpisů UK RoHS                        |
| Třída odolnosti korozi KBK                   | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                        |
| Shoda s LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Skladovací teplota                           | -20 °C...70 °C                                                             |
| Relativní vlhkost vzduchu                    | 5 - 95 %                                                                   |
| Stupeň krytí                                 | IP40                                                                       |
| Okolní teplota                               | -20 °C...50 °C                                                             |
| Max. utahovací moment, nástěnná montáž       | 6 Nm                                                                       |
| Hmotnost výrobku                             | 124.1 g                                                                    |
| Elektrické ovládání                          | vícepólový konektor                                                        |
| Max. délka vedení                            | 30 m                                                                       |
| Elektrické připojení 1, připojovací technika | svorkovnice                                                                |
| Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů    | 26                                                                         |
| Výstup kabelu                                | rovný                                                                      |

| Parametr                          | Hodnota                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Způsob upevnění připojovací desky | s průchozí dírou              |
| Způsob upevnění                   | s průchozí dírou pro šroub M5 |
| Připojení pneumatiky 1            | pro vložku 15 mm              |
| Připojení pneumatiky 5            | pro vložku 15 mm              |
| Upozornění k materiálu            | v souladu s RoHS              |
| Materiál připojovací desky        | zesílený PA                   |
| Materiál víka                     | zesílený PA                   |
| Materiál těsnění                  | NBR                           |
| Materiál dutinky                  | silně legovaná nerezová ocel  |
| Materiál svorek                   | silně legovaná ocel, nerezová |
| Materiál matice                   | silně legovaná ocel, nerezová |