

# Hadice z plastu PUN-H-1/4-GN-150-CB

Číslo dílu: 567980

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                | Hodnota                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější ø, v palcích                                     | 1/4                                                                             |
| Poloměr ohybu významný pro průtok                       | 0.085 st.                                                                       |
| Min. poloměr ohybu                                      | 0.032 st.                                                                       |
| Upozornění k použití                                    | TPE-U na bázi éteru                                                             |
| Vlastnosti hadice                                       | vhodné do energetických řetězců                                                 |
| Provozní tlak závislý na teplotě                        | -14.4 psi...145 psi                                                             |
| Upozornění k provoznímu tlaku                           | voda: provozní tlak závislý na teplotě, viz diagram, max. 0,3 MPa při 0 - 60 °C |
| Provozní médium                                         | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>voda (tekutá, bez ledu)        |
| Požární zkouška materiálu                               | UL94 HB                                                                         |
| Shoda s LABS                                            | VDMA24364-B2-L                                                                  |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií           | Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)                 |
| Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14 | Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1           |
| Vhodnost pro použití v potravinářství                   | viz rozšířené informace o materiálu                                             |
| Okolní teplota                                          | -31 °F...145 °F                                                                 |
| Hmotnost výrobku podle délky                            | 2.47 oz/ft                                                                      |
| Pneumatické připojení                                   | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 1/4 "                                 |
| Barva                                                   | zelená                                                                          |
| Tvrdost Shore                                           | D 52 +/-3                                                                       |
| Upozornění k materiálu                                  | v souladu s RoHS                                                                |
| Materiál hadice                                         | TPE-U(PU)                                                                       |