Hadice z plastu
PEN-5/16-SW-150-CB

Číslo dílu: 569884

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější ø, v palcích	5/16
Poloměr ohybu významný pro průtok	0.114 st.
Min. poloměr ohybu	0.073 st.
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězů
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-22 °F...140 °F
Hmotnost výrobku podle délky	2.69 oz/ft
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším Ø 5/16 mm
Barva	černá
Tvrdost Shore	D 52 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PE