

# Hadice z plastu PLN-1/4-NT-150-CB

Číslo dílu: 569899

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                              | Hodnota                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vnější ø, v palcích                   | 1/4                                                                      |
| Poloměr ohybu významný pro průtok     | 0.105 st.                                                                |
| Min. poloměr ohybu                    | 0.039 st.                                                                |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot  | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi     |
| Provozní tlak závislý na teplotě      | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi      |
| Upozornění k provoznímu tlaku         | voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C                                         |
| Provozní médium                       | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>voda (tekutá, bez ledu)  |
| Shoda s LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Třída čistého prostoru                | Staticky instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1 |
| Vhodnost pro použití v potravinářství | viz rozšířené informace o materiálu                                      |
| Okolní teplota                        | -22 °F...176 °F                                                          |
| Hmotnost výrobku podle délky          | 1.94 oz/ft                                                               |
| Pneumatické připojení                 | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 1/4"                           |
| Barva                                 | přírodní                                                                 |
| Tvrdost Shore                         | D 52 +/-3                                                                |
| Upozornění k materiálu                | v souladu s RoHS                                                         |
| Materiál hadice                       | PE                                                                       |