


Síťový modul CTEU-PB

Číslo dílu: 570040

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Protokol	Profibus DP
Rozměry Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Rozteč	40 mm
Způsob upevnění	na elektrickém připojení na elektrickou připojovací desku
Hmotnost výrobku	90 g
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu nevyužitá připojení uzavřena
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA
Indikace LED specifická pro výrobek	PS: napájení elektroniky a silové napájení X1: stav modulu na I-Port 1 v systému X2: stav systému, modul na I-Port 2
Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť	BF: chyba sítě
Diagnostika	Chyba komunikace Diagnostika systému podpětí
Ovládací prvky	Přepínač DIL
Upozornění k průmyslové síti	konektor/zásuvka M12x1, kódování B, 5 pinů, krytí IP65 volitelná připojovací technika s příslušenstvím

Parametr	Hodnota
Rozhraní průmyslové sítě, druh	PROFIBUS
Rozhraní průmyslové sítě, protokol	PROFIBUS DP
Rozhraní průmyslové sítě, způsob připojení	zásuvka
Rozhraní pro průmyslovou síť, připojovací technika	Sub-D
Rozhraní průmyslové sítě, počet pinů/žil	9
Rozhraní průmyslové sítě, galvanické oddělení	ano
Rozhraní pro průmyslovou síť, přenosový výkon	1,5 Mbit/s 12 Mbit/s 187,5 kbit/s 19,2 kbit/s 500 kbit/s 9,6 kbit/s 93,75 kbit/s
Maximální rozsah adres vstupů	16 byte
Maximální rozsah adres výstupů	16 byte
Parametrizace	Diagnostické chování Reakce bezpečná proti poruchám
Interní čas cyklu	1 ms na 1 byte uživatelských dat
Pomoc s konfigurací	soubor GSD
Dodatečné funkce	nouzová zpráva stav systému prostřednictvím diagnostické kontroly
Elektrické napájení, funkce	elektronika a silová část
Napájení, druh připojení	konektor
Napájení, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Napájení, počet pinů/žil	5
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Max. napájení proudem	4 A
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 100 mA