

Vložka vakuového ejektoru OASP-G4-14-L3

Číslo dílu: 8199154

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky	1.4 mm
Charakteristika ejektoru	velký nasávaný průtok
Konstrukce	třístupňový vakuový ejektor
Provozní tlak pro max. průtok sání	0.8 MPa 8 bar 116 psi
Provozní tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Provozní tlak pro max. podtlak	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
Max. podtlak	81 %
Jmenovitý provozní tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře	245 l/min
Čas zavzdušnění po předchozím odsátí při jmenovitém provozním tlaku	0.37 s
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Teplota média	0 °C...60 °C
Doporučení pro čištění	mýdlový louh (kromě tlumičů hluku)
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	45 g
Způsob upevnění	lze nasadit
Materiál těsnění	NBR
Materiál trysky	PA, zesíleno
Materiál proudové trysky	PA, zesíleno

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.