

Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQO-D-G18-Q6-P10

Číslo dílu: 8203295

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4.2 mm
Hloubka zasunutí hadice	15.6 mm
Druh těsnění na závitovém čepu	O-kroužek
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	přímý tvar
Velikost balení	10
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.09 MPa...2 MPa -0.9 bar...20 bar -13.05 psi...290 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny oxid uhličitý vzduch kyslík dusík
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	0 °C...120 °C
Okolní teplota	0 °C...120 °C
Biokompatibilita podle normy	ISO 18562
Zpráva o čistotě povrchu podle normy	ASTM G 93 ISO 15001
Hladina znečištění, maximální obsah uhlovodíků	550 MGM
Max. utahovací moment	6 Nm
Jmenovitý utahovací moment	5 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 10 %
Hmotnost výrobku	8.51 g
Připojení pneumatiky 1	Vnější závit G1/8
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Okolní teplota, °F	32 °F...248 °F
Barva uvolňovacího kroužku	bílá
Materiál závitového čepu	silně legovaná nerezová ocel

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál těsnění závitu	FPM
Materiál uvolňovacího kroužku	PVDF
Materiál O-kroužku	FPM
Materiál těsnění hadice	FPM
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál podpůrného kroužku	PVDF