

Přesné redukční ventily MS6-LRPB-1/2-PE10-VS

Číslo dílu: 8203863

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	6
Řada	MS
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Přesný pístový regulační ventil ovládaný pilotem
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
Provozní tlak	0.6 MPa...1.1 MPa 6 bar...11 bar
Rozsah regulace tlaku	0.1 bar...10 bar
Max. hystereze tlaku	0.05 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	9000 l/min
Rozsah provozního napětí, DC	21.6 V...26.4 V
Max. elektrický příkon	4.2 W
Max. proudový příkon	0.16 A
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Zbytkové zvlnění	10 %
Rozsah signálu, analogový vstup	0 - 10 V
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přímazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	10 °C...50 °C
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	800 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:

Parametr	Hodnota
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Pneumatické připojení 3	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	hliník