


Redukční ventily MS9-LR-G-PI10-VS

Číslo dílu: 8203865

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	9
Řada	MS
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Přesný pístový regulační ventil ovládaný pilotem
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací napájecího tlaku se sekundárním odvětráním
Provozní tlak	6 bar...11 bar
Rozsah regulace tlaku	0.1 bar...10 bar
Max. hystereze tlaku	0.05 bar
Rozsah provozního napětí, DC	21.6 V...26.4 V
Max. elektrický příkon	4.2 W
Max. proudový příkon	0.16 A
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Zbytkové zvlnění	10 %
Rozsah signálu, analogový vstup	4 - 20 mA
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	10 °C...50 °C
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1400 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Materiál krytu	zesílený PA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku
Materiál upevňovacího úhelníku	tlakový odlitek z hliníku
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku

Parametr	Hodnota
Materiál spojky modulů	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál membrány	NBR
Materiál narážky ventilu	tvárná slitina hliníku NBR POM