



Odlučovač vody MS9-LWS-G-U-V

Číslo dílu: 571468

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	9
Řada	MS
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Odpouštění kondenzátu	automaticky
Konstrukce	Odstředivý odlučovač
Max. množství kondenzátu	220 ml
Ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
Stupeň odlučování kondenzátu	99 %
Provozní tlak	2 bar...12 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	15000 l/min
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4]
Odolnost vibrací	Zkouška použití v dopravě, stupeň 1 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	5 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	2000 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s příslušenstvím volitelně:
Materiál krytu	zesílený PA
Materiál zkrutné podložky	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku
Materiál upevňovacího úhelníku	tlakový odlitek z hliníku
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál spojky modulů	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál nádobky	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění nádobky	NBR

Parametr	Hodnota
Materiál průhledového skla	PA
Materiál oddělovacího disku	POM