

Elektromagnetický ventil

VZWD-B-L-M22C-M-G18-20-V-30-1-A1-20

Číslo dílu: 8214496

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	přímo řízený sedlový ventil
Druh ovládání	elektrick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	G1/8
Elektrické připojení	tvar A konektor podle EN 175301-803 čtyřhranný tvar
Jmenovitá světlost	2 mm
Funkce ventilu	2/2, v klidu uzavřen, monostabil.
Pomocné ruční ovládání	žádn.
Směr proudění	není reverzibilní
Médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny minerální olej voda neutrální kapaliny další průtoková média na vyžádání
Rozdíl tlaku	0 MPa 0 bar 0 psi
Hodnoty cívek	24 V DC: 10,0 W
Třída izolace	F
Připustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Doba sepnutí	100%
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Způsob řízení	přím.

Parametr	Hodnota
Tlak média	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
Max. viskozita	25 mm²/s
Teplota média	-10 °C...140 °C
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Průtok Kv	0.1 m³/h
Spínací čas zap.	8 ms
Spínací čas vyp.	25 ms
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz
Číslo materiálu tělesa	CW617N
Materiál těsnění	FPM
Hmotnost výrobku	300 g
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Stupeň krytí	IP65
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi