


Přičítací počítadlo PZA-E-C

Číslo dílu: 8606

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	mechanický sekvenční čítač s pneumatickým pohonem
Způsob návratu do základní polohy	Ruční tlačítko nebo pneumatický signál
Zobrazení	6 míst
Vypínací tlak pohonu	< 0,15 baru
Vypínací tlak pro návrt do zákl. pol.	< 0,15 baru
Aktivační tlak pohonu	> 0,8 baru
Aktivační tlak nulování	2 bary
Provozní tlak	2 bar...8 bar
Minimální vypínací tlak	2 bar
Minimální doba trvání impulzu, pohon	8 ms
Minimální doba trvání impulzu, návrat do zákl. pol.	150 ms
Minimální doba trvání přestávky pohonu	10 ms
Minimální délka přestávky, návrat do zákl. stavu	50 ms
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	70 g
Způsob upevnění	montáž do panelu
Pneumatické připojení	M5
Materiál tělesa	PA