


Průchodka s převlečnou maticí QCK-1/8-PK-4-B

Číslo dílu: 9425

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	3.4 mm
Druh těsnění na závitovém čepu	těsnicí kroužek
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	průchodka
Velikost balení	10
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment	3.5 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/8
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 6 mm pro nástrčnou koncovku s vnitřním Ø 4 mm s maticí
Materiál převlečné matice	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál matice	ocel, pozinkováno
Materiál spojky	tvárná slitina hliníku, eloxováno