

Elektrický válec ESBF-BS-80-300-5P

Číslo dílu: 574105

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pracovní zdvih	300 mm
Velikost	80
Zdvih	300 mm
Závít na pístnici / pohybové tyči	M20x1,5
Vůle při změně směru	30 µm
Průměr vřetena	32 mm
Stoupání vřetena	5 mm/ot
Max. úhel natočení pístní tyče +/-	0.5 stupeň
Vychází z norem	ISO 15552
Montážní poloha	libovoln.
Zakončení pístnice / pohybové tyče	vnější závít
Druh motoru	servomotor
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Konstrukce	Elektrický válec s kuličkovým oběžným závitem
Druh vřetena	kuličkový šroub
Pojištění proti pootočení / vedení	v kluzném vedení
Max. zrychlení	5 m/s ²
Max. otáčky	2530 1/min
Max. rychlost	0.25 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,01 mm
Doba sepnutí	100%
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. hnací moment	11.9 Nm
Max. radiální síla na hřídeli pohonu	1100 N
Max. posuvová síla Fx	12000 N

Parametr	Hodnota
Moment při chodu naprázdno	0.5 Nm
Směrná hodnota užitečného zatížení, vodorovně	1200 kg
Směrná hodnota užitečného zatížení, svisle	1200 kg
Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu	7.699 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JL na kg užitečného zatížení	0.00633 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JO	1.5297 kg.cm ²
Interval údržby	mazivo na celou dobu životnosti
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	5300 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	103 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	7393 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	155 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem nebo příslušenství
Kód rozhraní ovladače	D80
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	Hliníkový odlitek, povrchová úprava
Materiál pístitnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál šroubů	ocel, pozinkováno
Materiál matice vřetena	ocel na valivá ložiska
Materiál vřetena	ocel na valivá ložiska
Materiál trubky válce	tvárná hliníková slitina, hladce eloxováno