


Saugereinsatz OASI-20

Teilenummer: 1048877

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck	0 bar...0.95 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	5 °C...50 °C
Produktgewicht	0.6 g
Befestigungsart	einsteckbar
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Saugereinsatz	PE
Abwurfimpulstauglichkeit	0.5 bar
Einbaulage	beliebig