


Axialbausatz EAMM-A-D19-42A

Teilenummer: 1087642

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	50 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.28 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1.1 Nm
Produktgewicht	130 g
Schnittstellencode Aktuator	D19
Schnittstellencode Motor In	42A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform