



Bernoulliho chapadlo OGGB-100-G18-2

Číslo dílu: 574565

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Poloha připojení	shora/boční
Průměr chapadla	100 mm
Provozní tlak	0 bar...6 bar
Jmenovitý provozní tlak	1 bar
Spotřeba vzduchu při jmenovitém provozním tlaku	110 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Teplota média	0 °C...60 °C
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hladina akustického tlaku při jmenovitém provozním tlaku	65 dB(A)
Hladina akustického výkonu při jmenovitém provozním tlaku	78 dB(A)
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	7 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	1 N
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	G1/8
Alternativní připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál distančního prvku	POM
Hmotnost výrobku	210 g