


# **Motorflansch** **EAMF-A-38D-60G/H**

Teilenummer: 1190015

**FESTO**



## **Datenblatt**

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	265 g
Schnittstellencode Motor In	60G 60H
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	38D
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform