

Jednosměrný škrticí ventil VFOH-LE-A-G18-Q6

Číslo dílu: 578798

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Připojení pneumatiky 1	QS-6
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Druh ovládání	ruční
Nastavovací prvek	vnější šestihran
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	255 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	111 l/min...280 l/min
Okolní teplota	0 °C...150 °C
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.2 bar...10 bar
Normální průtok ve směru škrcení 6 -> 0 barů	370 l/min
Normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	330 l/min...390 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...150 °C
Teplota média	0 °C...150 °C
Jmenovitý utahovací moment	3 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 10 %
Hmotnost výrobku	23 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	FPM
Materiál dutého šroubu	Tvárný legovaný hliník,
Materiál uvolňovacího kroužku	mosaz, poniklováno
Materiál seřizovacího šroubu	silně legovaná ocel, nerezová

Parametr	Hodnota
Materiál kyvného připojení	mosaz poniklováno