


Elektromagnetické ventily

VUVX-...T1

Číslo dílu: 8000850

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	2x3/2, uzavřen, monostabilní 2x 3/2, v klidu otevřen, monostabilní 5/2, bistabilní 5/2 monostabilní 5/3, ve stří poloze uzavřený
Druh ovládání	elektrick.
Velikost ventilu	10 mm
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	510 l/min...730 l/min
Provozní napětí	24 V DC
Provozní tlak	-0.09 MPa...0.7 MPa -0.9 bar...7 bar
Konstrukce	pístové šoupátko s těsnicím kroužkem
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina pneumatická pružina
Stupeň krytí	IP40 IP65
Šířka	10.35 mm
Jmenovitá světlost	3.5 mm...4.2 mm
Funkce odvětrání	lze škrtit
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem zakryto
Způsob řízení	nepřímo řízené
Napájení řídicím tlakem	vnějš.
Směr proudění	není reverzibilní reverzibilní reverzibilní s omezením
Překrytí	pozitivní překrytí negativní překrytí
Indikace stavu signálu	ano
Řídicí tlak, MPa	0.15 MPa...0.7 MPa
Řídicí tlak	1.5 bar...7 bar
Hodnota b	0.34 ...0.41

Parametr	Hodnota
Hodnota C	1.88 l/sbar...2.76 l/sbar
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778, odvětrání 2-3	465 l/min...700 l/min
Max. frekvence spínání	3 Hz...5 Hz
Doba sepnutí	100%
Hodnoty cívek	24 V DC: 0,35 W
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	esterový olej < 0,1mg/m ³ , podle ISO 8573-1:2010 [:-:2] mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška nárazem, stupeň 1 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	-5 °C...50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 %
Řídící médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	43.3 g...53.2 g
Elektrické připojení	Plug-in
Způsob upevnění	na připojovací desku
Připojení řídícího tlaku vzduchu 12/14	připojovací deska
Připojení odvětrání řídícího tlaku vzduchu 82/84	Připojovací deska
Připojení řídícího tlaku 12	připojovací deska
Připojení pneumatiky 1	Připojovací deska
Pneumatické připojení 2	Připojovací deska
Pneumatické připojení 3	Připojovací deska
Pneumatické připojení 4	připojovací deska
Připojení pneumatiky 5	připojovací deska
Připojení pneumatiky 82	připojovací deska
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	HNBR
Materiál dynamických těsnění	HNBR
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pružiny	Vysoce legovaná nerezová ocel
Materiál pístového šoupátka	POM
Materiál šroubů	ušlechtilá ocel