


rychlý kompaktní manipulátor EHMZ-EGSL-45-BS-KF- -

č. dílu: 8004629

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	100 ... 200 mm
průměr vřetene	10 mm
stoupání vřetene	3 ... 10 mm/U
montážní poloha	svisle
konstrukce	elektromechanický přímočarý modul s vřetenem
snímání polohy	pro čidla
max. zrychlení	25 m/s ²
max. rychlost	0.3 ... 1 m/s
opakovatelná přesnost	±0,015 mm
spínací cyklus	100 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	5 ... 45 °C
max. posuvová síla F _x	150 N
posuvová konstanta	3 ... 10 mm/U
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS