# Gabelkopf
# CRSG-M12X1,25

Teilenummer: 13570

## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baugröße | M12x1,25 |
| Einbaulage | beliebig |
| Basierend auf Norm | DIN 71752<br>ISO 8140 |
| Gewindeanschluss | Innengewinde M12x1,25 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...150 °C |
| Max. Belastbarkeit | 1.5 kN |
| Produktgewicht | 162.8 g |
| Werkstoff Gabelkopf | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Bolzen | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Mutter | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Sicherung | hochlegierter Stahl |