

Elektromagnetická cívka VACN-N-A1-3A

Číslo dílu: 8029135

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	F
Třída izolace lakovaného vodiče	F
Hodnoty cívek	230 V AC: 50 Hz, příkon 6,2 VA při spínání, 3,7 VA trvale 230 V AC: 60 Hz, příkon 4,9 VA při spínání, 2,9 VA trvale
Odolnost nárazům napětí	4 kV
Třída znečištění	3
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Úřad, který vydal certifikát	DNV TAA000011J
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	95 g
Elektrické připojení	tvar A podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění	s drážkovanou maticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	plast ocel
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz
Materiál vinutí	měď