


Spojovací vedení NEBV-C1SW2L-P-K-2.5-N-LE2-S9

Číslo dílu: 8032623

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Indikace stavu signálu	žlutá LED
Dodatečné funkce	ochranné zapojení
Označení vedení	bez popisových štítků
Četnost připojování	50
Hmotnost výrobku	120 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	Zásuvka úzká
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, upozornění k výstupu kabelu	lze přesadit o 180°
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec tvaru C, podle EN 175301-803
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	4
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	2
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	2
Rozsah provozního napětí, DC	20.4 V...26.4 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	6 A
Odolnost nárazům napětí	2.4 kV
Ochrana proti přepólování	bipolární
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Délka kabelu	2.5 m
Vlastnosti kabelu	standard
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání

Parametr	Hodnota
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	52 mm
Průměr kabelu	5.2 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,1 mm
Konstrukce kabelu	2x 0,75 mm ²
Jmenovitý průřez vodičem	0.75 mm ²
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...70 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál tělesa	TPE-U(PU)
Barva tělesa	černá
Materiál šroubů	ušlechtilá ocel
Materiál těsnění	HNBR
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pocínováno
Materiál izolační dutinky	PVC