


Pohon s ozubeným řemenem ELGA-TB-KF-80-600-0H

Číslo dílu: 8041860

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pastorek pohonu, účinný průměr	39.79 mm
Pracovní zdvih	600 mm
Velikost	80
Rezerva zdvihu	0 mm
Modul ozubeného řemenu	5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	elektromechanická lineární osa s ozubeným řemenem
Druh motoru	krokový motor servomotor
Princip odměřování	inkrementální
Max. zrychlení	50 m/s ²
Max. rychlost	5 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,08 mm
Doba sepnutí	100%
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Momenty ploch 2. stupně ly	257180 mm ⁴
Momenty ploch 2. stupně lz	913660 mm ⁴
Max. hnací moment	15.92 Nm
Max. síla Fy	2500 N
Max. síla Fz	3050 N
Max. síla Fy, celý pohon	2500 N
Max. síla Fz, celý pohon	3050 N
Fy při teoretické životnosti 100 km (z pohledu pouze vedení)	9200 N
Fz při teoretické životnosti 100 km (s ohledem pouze na vedení)	11224 N
Max. odpor proti posuvu při chodu naprázdno	50.3 N
Max. moment Mx	36 Nm
Max. moment My	228 Nm
Max. moment Mz	228 Nm

Parametr	Hodnota
Max. moment M_x , celý pohon	36 Nm
Max. moment M_y , celý pohon	228 Nm
Max. moment M_z , celý pohon	228 Nm
M_x při teoretické životnosti 100 km (čistě z pohledu vedení)	132 Nm
M_y při teoretické životnosti 100 km (pouze z pohledu vedení)	839 Nm
M_z při teoretické životnosti 100 km (pouze z pohledu vedení)	839 Nm
Vzdálenost mezi povrchem saní a středem vedení	50 mm
Max. posuvová síla F_x	800 N
Moment při chodu naprázdno	1 Nm
Moment setrvačnosti v krutu I_t	159250 mm ⁴
Moment setrvačnosti J_H na každý metr zdvihu	0.93 kg.cm ²
Moment setrvačnosti J_L na kg užitečného zatížení	3.96 kg.cm ²
Moment setrvačnosti J_O	9.82 kg.cm ²
Moment setrvačnosti J_W pro přídavné saně	7.61 kg.cm ²
Posuvová konstanta	125 mm/ot
Referenční životnost	5000 km
Hmotnost saní	1.9 kg
Hmotnost přídavných saní	1.53 kg
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	4.7 kg
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	0.051 kg
Dynamický průhyb (pohybující se zátěž)	0,05 % délky pohonu, max. 0,5 mm
Statické prohnutí (zátěž v klidovém stavu)	0,1 % délky pohonu
Materiál profilu	tvárná slitina hliníku eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krycí pásky	páska z nerezové ušlechtilé oceli
Materiál víka pohonu	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál vedení saní	ušlechtilá ocel
Materiál vodicí lišty	ušlechtilá ocel
Materiál řemenice	silně legovaná nerezová ocel
Materiál saní	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál svěrných těles ozubeného řemenu	Odlitek z ušlechtilé oceli
Materiál ozubeného řemenu	polychloroprenová nebo nitrilová pryž (NBR) s kordem ze skla a nylonovým povlakem