


# Spojovací vedení NEBV-Z4WA2L-P-E-10-N-LE2-S1

Číslo dílu: 8047670

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                     | Hodnota                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indikace stavu signálu                       | žlutá LED                                           |
| Dodatečné funkce                             | ochranné zapojení                                   |
| Označení vedení                              | bez popisových štítků                               |
| Četnost připojování                          | 50                                                  |
| Hmotnost výrobku                             | 170 g                                               |
| Elektrické připojení 1, funkce               | strana koncových zařízení                           |
| Elektrické připojení 1, konstrukce           | hranat.                                             |
| Elektrické připojení 1, druh připojení       | zásuvka                                             |
| Elektrické připojení 1, výstup kabelu        | úhl.                                                |
| Elektrické připojení 1, připojovací technika | Schéma rozhraní ZC, metrický šroub                  |
| Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů    | 2                                                   |
| Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče | 2                                                   |
| Elektrické připojení 1, způsob upevnění      | na elektromagnetický ventil s centrálním šroubem M2 |
| Elektrické připojení 2, funkce               | strana řízení                                       |
| Elektrické připojení 2, druh připojení       | kabel                                               |
| Elektrické připojení 2, připojovací technika | volné konce vodičů                                  |
| Elektrické připojení 2, počet pinů/žil       | 2                                                   |
| Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily   | 2                                                   |
| Rozsah provozního napětí, DC                 | 20.4 V...26.4 V                                     |
| Jmenovité provozní napětí DC                 | 24 V                                                |
| Odolnost nárazům napětí                      | 2.4 kV                                              |
| Ochrana proti přepólování                    | bipolární                                           |
| Připojení ochranného vodiče                  | není k dispozici                                    |
| Délka kabelu                                 | 10 m                                                |
| Vlastnosti kabelu                            | vhodné do energetických řetězců                     |
| Podmínky testu kabelů                        | zkušební podmínky na vyžádání                       |
| Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu      | 29 mm                                               |
| Průměr kabelu                                | 2.9 mm                                              |

| Parametr                             | Hodnota                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Tolerance průměru kabelu             | ± 0,1 mm                            |
| Konstrukce kabelu                    | 2x 0,14 mm <sup>2</sup>             |
| Jmenovitý průřez vodičem             | 0.14 mm <sup>2</sup>                |
| Stupeň krytí                         | IP65                                |
| Upozornění ke stupni krytí           | v namontovaném stavu                |
| Okolní teplota                       | -10 °C...50 °C                      |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)   | podle směrnice EU-RoHS              |
| Značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK RoHS              |
| Shoda s LABS                         | VDMA24364-B2-L                      |
| Upozornění k materiálu               | v souladu s RoHS                    |
| Třída znečištění                     | 3                                   |
| Třída odolnosti korozi KBK           | 3 - silné nároky na odolnost korozi |
| Materiál pláště kabelu               | TPE-U(PUR)                          |
| Barva pláště kabelu                  | šedá                                |
| Materiál tělesa                      | TPE-U(PU)                           |
| Barva tělesa                         | černá                               |
| Materiál šroubů                      | ušlechtilá ocel                     |
| Materiál nástrčných kontaktů         | slitina mědi, pocínováno            |
| Materiál izolační dutinky            | PP                                  |