



Pohon s ozubeným řemenem ELGC-TB-KF-45-1200

Číslo dílu: 8062774

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pastorek pohonu, účinný průměr	19.1 mm
Pracovní zdvih	1200 mm
Velikost	45
Rezerva zdvihu	0 mm
Modul ozubeného řemenu	2 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	elektromechanická lineární osa s ozubeným řemenem
Druh motoru	krokový motor servomotor
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo pro indukční čidla
Max. zrychlení	15 m/s ²
Max. rychlost	1.2 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,1 mm
Doba sepnutí	100%
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Třída čistého prostoru	Třída 7 podle ISO 14644-1
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Energie nárazu v koncových polohách	0.13 mJ
upozornění týkající se energie nárazu v koncových polohách	při maximální rychlosti referenčního pohybu 0,01 m/s
Momenty ploch 2. stupně ly	140000 mm ⁴
Momenty ploch 2. stupně lz	170000 mm ⁴
Max. hnací moment	0.716 Nm
Max. síla Fy	880 N

Parametr	Hodnota
Max. síla Fz	880 N
Max. síla Fy, celý pohon	300 N
Max. síla Fz, celý pohon	600 N
Fy při teoretické životnosti 100 km (z pohledu pouze vedení)	3240 N
Fz při teoretické životnosti 100 km (s ohledem pouze na vedení)	3240 N
Max. odpor proti posuvu při chodu naprázdno	7.8 N
Max. moment Mx	5.5 Nm
Max. moment My	4.7 Nm
Max. moment Mz	4.7 Nm
Max. moment Mx, celý pohon	5.5 Nm
Max. moment My, celý pohon	4.7 Nm
Max. moment Mz, celý pohon	4.7 Nm
Mx při teoretické životnosti 100 km (čistě z pohledu vedení)	20 Nm
My při teoretické životnosti 100 km (pouze z pohledu vedení)	17 Nm
Mz při teoretické životnosti 100 km (pouze z pohledu vedení)	17 Nm
Vzdálenost mezi povrchem saní a středem vedení	42.8 mm
Max. posuvová síla Fx	75 N
Moment při chodu naprázdno	0.075 Nm
Moment setrvačnosti v krutu It	8500 mm ⁴
Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu	0.0281 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JL na kg užitečného zatížení	0.9119 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JO	0.1862 kg.cm ²
Posuvová konstanta	60 mm/ot
Referenční životnost	5000 km
Interval údržby	mazivo na celou dobu životnosti
Pohybující se hmotnost	169 g
Hmotnost saní	55 g
Hmotnost výrobku	3510 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	760 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	23 g
Dynamický průhyb (pohybující se zátěž)	0,05 % délky pohonu, max. 0,5 mm
Statické prohnutí (zátěž v klidovém stavu)	0,1 % délky pohonu
Kód rozhraní ovladače	V32
Materiál zadního víka	tlakový odlitek z hliníku, lakováno
Materiál profilu	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krycí pásky	páska z nerezové ušlechtilé oceli
Materiál víka pohonu	tlakový odlitek z hliníku, lakováno
Materiál vedení saní	ocel
Materiál vodicí lišty	ocel
Materiál řemenice	silně legovaná nerezová ocel
Materiál saní	tlakový odlitek z hliníku
Materiál ozubeného řemenu	Polychloroprene oder Nitrilkautschuk (NBR) mit Glascord und Nylonüberzug