


Axialbausatz EAMM-A-G19-67A

Teilenummer: 1454260

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	290 g
Schnittstellencode Aktuator	G19
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform